

# WEICON

## Био-смазка для резки



### Описание

**WEICON Био-смазка для резки** является смазочно-охлаждающей жидкостью, не смешивающейся с водой. Она обладает высоким смазочным эффектом, что позволяет проводить обработку материалов на более высоких скоростях без сокращения срока службы инструментов. В основном используется в процессе обработки различных материалов резкой и сверлением. Особенно подходит для обработки стали, в т.ч. высоколегированной, нержавеющей, алюминия, тяжелых, цветных металлов. Не содержит минеральные масла и биоразлагаем. Клас водоопасности 1 (Administrative Regulation on the Classification of Substances Hazardous to Water). Обеспечивает длительную антикоррозионную защиту машин и оборудования.



### Области применения

- сверление и обточка
- фрезеровка и затирание
- пиление, штамповка, перфорирование
- нарезание резьбы всех видов стали, нержавеющей стали, меди, латуни, алюминия и его сплавов.

### Преимущества WEICON Био-смазки для резки в канистре

- не содержит легковоспламеняющихся веществ
- процесс утилизации прост и дешев
- вредные выбросы при применении сведены к минимуму
- при применении расходуется только само действующее вещество.

### Технические данные спрей баллона

Цвет	бесцветный
Запах	почти без запаха
Устойчивость к температурам	до +200°C
Минимальный срок годности	12 месяцев
Особенности	без минерального масла биоразлагаем

### Технические данные канистры

Цвет	бесцветный
Запах	почти без запаха
Устойчивость к температурам	до +200°C
Минимальный срок годности	24 месяца
Особенности	биологически разлагаем без минерального масла
Пригоден для нанесения с помощью	
WSD 400	+
WSP 1500	--

### Инструкция по применению Био-смазки для резки

Хорошо встряхните спрей баллон перед использованием. Обильно распылите Био-смазку с расстояния в 20-25 см.

### Инструкция по применению Био-смазки для резки в канистре

Нанесите обильно Био-смазку в неразбавленном состоянии с помощью кисточки или используя для этого Аэрозольный баллон многоразового использования WEICON WSD 400.

### Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте.

Био-смазку для резки храните в оригинальной упаковке, герметично закрытой. Храните емкость в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте. Защищайте от прямых солнечных лучей. Температура хранения не должна превышать 50 °C.

### Стандартная фасовка

Артикул 11750400 спрей баллон 400 мл

### Вспомогательные материалы

Артикул 15811400 Аэрозольный баллон многоразового

использования WEICON WSD 400, 600 мл

Артикул 15830001 Сливной кран для канистр 5л и 10л

Артикул 15831001 Сливной кран для канистр 30л

### Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как условия применения находятся за пределами нашей о гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как сведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

### Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).